

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	259025 10
Velikost ploščice	15 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020K15
Podložna ploščica	259031 28
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500