

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opisno besedilo na sliki:

Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.

Položaj znotraj skale zagotavlja natančno dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2020X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 33 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Podložna ploščica: 259031 12

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	11 mm

Vzmet	259046 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Kolenska ročica	259015 4
Vijak kolenske ročice	259018 4
Dolžina glave L ₁	33 mm
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020X11
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 12
Celotna dolžina L	92 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vzmet Tip 2	259046 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica Tip 12	259031 12
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Kolenska ročica Tip 4	259015 4
Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4