

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 28
Vijak za podložno ploščico	259025 10
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525M15
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	36 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500