

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 42-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236607 42-010
GTIN	4047109213593
Razred artikla	24R

Opis**Napotek:**

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Tehnični opis

Oznaka	42-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 120408-01
Serija	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK6115
Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	120 m/min	K
mokro maks.	primerno		