

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	32 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 3232 P15
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Podložna ploščica	259031 28
Vijak za podložno ploščico	259025 10
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Velikost ploščice	15 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500