

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W80: 28-030****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236609 28-030
GTIN	4047109230309
Razred artikla	24R

Tehnični opis

Oznaka	28-030
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 09T308-03
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK8430
Tip	Uni
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	pogojno primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		