

**Garant****Rezalna glava QuickTurn, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Razred artikla	21U

**Opis****Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2025K15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 46 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 29

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Dolžina glave L <sub>1</sub>	46 mm
Vpenjalna spona	259038 7
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2025K15

Podložna ploščica	259031 29
Velikost ploščice	15 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalna spona	259351
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica	259271
Podložna ploščica Tip 29	259031 29
Vpenjalna spona	259350
Vijak za podložno ploščico	259171
Vpenjalna spona Tip 6	259038 6
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7