

## Garant

### Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Razred artikla	21U

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

#### Opisno besedilo na sliki:

Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.

Položaj znotraj skale zagotavlja natančno dovajanje hladilnega sredstva.

#### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2020H15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 41 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Podložna ploščica: 259031 13

### Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 5
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020H15

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna ploščica	259031 13
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Vzmet	259046 1
Velikost držala	20 mm
Kolenska ročica	259015 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	41 mm
Velikost ploščice	15 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 5	259018 5
Podložna ploščica Tip 13	259031 13
Kolenska ročica Tip 5	259015 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vzmet Tip 1	259046 1