

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 28
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 10
Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Dolžina glave L ₁	35 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020K15
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500