

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 28
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	15 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Vijak za podložno ploščico	259025 10
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525M15
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Dolžina glave L ₁	36 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500