

Garant**Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Razred artikla	21U

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2025K15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 46 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 29

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2025K15
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	46 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Vpenjalna spona	259038 7

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 29
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona	259351
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vijak za podložno ploščico	259171
Vpenjalna spona Tip 6	259038 6
Podložna ploščica Tip 29	259031 29
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7
Vpenjalna spona	259350
Podložna ploščica	259271