

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PDJNR/L 1616H11
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmeti	259044 4
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Velikost ploščice	11 mm
Podložna ploščica	259031 7
Dolžina glave L ₁	25 mm
Kolenska ročica	259015 7
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 7	259015 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Garnitura vzmeti10-del. Tip 4	259044 4
Podložna ploščica Tip 7	259031 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500