

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A40T SCLCR/L12
Srednji premik L_3	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Podložna ploščica	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500