

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7415
GTIN	4045197667069
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje