

Garant**Rezalna obračalna ploščica XDMT120516ZDSR, za rezkarje za velika podajanja, HB4030****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212890 ST1400
GTIN	4069515014977
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT120516ZDSR
Podajanje f_z na zob	1,2 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
Tip	ST400
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	HB4030-1
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \max}$	1,3 mm

Podatkovni list

maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		