

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 10
ISO-oznaka držala	A20Q PDUNR/L11
Srednji premik L_3	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Vijak kolenske ročice	259018 12
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 10

259015 10

Vijak kolenske ročice Tip 12

259018 12