

Garant

Rezalna obračalna ploščica OFMT 050405, za rezkarje za plano rezkanje, HB7810, diamantno prevlečen



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

Radij rezila	0,5 mm
Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Tip	ALUMINIJ
ISO-oznaka obračalne ploščice	OFMT 050405
Zvrst	HB7810
Rezalni material	HM

Prevleka	z diamantno prevleko
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		