


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,1 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje