

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A10K SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik $L_3$	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500