

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 7
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2525M11
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Garnitura vzmeti	259044 4
Velikost ploščice	11 mm
Kolenska ročica	259015 7
Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	33 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 7	259031 7
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3	259047 3
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Kolenska ročica Tip 7	259015 7
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 4	259044 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500