



## Pnevmatski turbinski brusilnik, Tip: CP3T30



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 079313 CP3T30 |
| GTIN                  | 154518065218  |
| Razred artikla        | 03R           |

### Opis

#### Izvedba:

Pnevmatski turbinski brusilnik za najzahtevnejša opravila, ki ohranja hitrost tudi pri visokih obremenitvah. Turbinski motor zagotavlja visoko razmerje med močjo in težo in ne potrebuje mazanja.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje (servisni kompleti):** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Priporočena velikost cevi (notranji Ø) | 13 mm                   |
| Največja poraba stisnjenega zraka      | 2010 l/min              |
| Maksimalno število vrtljajev           | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Priključni navoj                       | M14                     |
| Napajanje                              | Na stisnjen zrak        |
| Masa                                   | 2,2 kg                  |
| Izhodna moč                            | 2300 W                  |

## Podatkovni list

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Maksimalni Ø plošče                | 125 mm               |
| Oznaka proizvajalca                | CP3T30-120AA5V       |
| Delovni hrup                       | 78 dB(A)             |
| Priključek za stisnjeni zrak       | 3/8 col              |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,6 m/s <sup>2</sup> |
| Vrsta izdelka                      | Kotni brusilnik      |