

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A08H SCLCR/L06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Srednji premik L_3	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500