

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: CU7010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Dodatna uporaba	M
Zvrst	CU7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje