

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	DDJNR/L 3232 P15
Vijak za podložno ploščico	259025 10
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Velikost držala	32 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Podložna ploščica	259031 28
Velikost ploščice	15 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500