

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 060204 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje