

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	A12L SCLCR/L06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500