

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 160612 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250458 HB7020-2
GTIN	4069515016568
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 10 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Lomilec odrezkov	SR
Zvrst	HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Radij rezila	1,2 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje