

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TC.T 16T304 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7010-2
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje