

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L ₁	35 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
Podložna ploščica	259031 28
Velikost ploščice	15 mm
Kolenska ročica	259015 8
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2525M15
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500