

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 7
Kolenska ročica	259015 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Srednji premik L_3	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	A32S PDUNR/L15
Velikost ploščice	15 mm
Podložna ploščica	259031 28
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 8	259015 8
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500