

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Srednji premik $L_3$	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	14 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500