



Centrirna objemka, oblika A, Dolžina navoja: M4X12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370053 M4X12
GTIN	4059245267743
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Oblika A z vgreznim vijakom.

Prednosti:

- **Učinek vleka navzdol.**
- **Hitro in preprosto vpenjanje sestavnih delov.**

Uporaba:

Za centriranje in vpenjanje obdelovanca v izvrtini Zaradi površin klinov se zagotovijo visoke vpenjalne sile.

Material:

Jeklo za poboljšanje, brunirano. Kaljeno (33–39 HRC).

Napotek:

Med postopkom vpenjanja vpenjalna sila točkovno deluje na steno izvrtine.

Tehnični opis

$D_{\min}$	8 mm
$D_{\max}$	10,3 mm

Podatkovni list

Maksimalna vpenjalna sila	0,9 kN
Zev ključa SW	2,5 mm
L	7,3 mm
H ₁	0,9 mm
H	5,5 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave