



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, levi, Tip: SET09



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Razred artikla	29W

Opis

Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L09
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	10,7 mm

Srednji premik L_3	10,5 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	28 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Nož za notranje struženje, jeklo \varnothing držala/velikost ploščice 20/09 mm	260033 20/09
Nož za notranje struženje, jeklo \varnothing držala/velikost ploščice 16/09 mm	260033 16/09
Nož za notranje struženje, jeklo \varnothing držala/velikost ploščice 25/12 mm	260033 25/12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500