

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 2,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje