

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 28
Vijak kolenske ročice	259018 7
Kolenska ročica	259015 8
Dolžina glave L ₁	36 mm
Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 3232P15
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500