

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Velikost ploščice	9 mm
Srednji premik $L_3$	13 mm
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500