



Vpenjalnik z zagozdo, ozka izvedba gladka, Navoj M × dolžina L: M8X25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370026 M8X25
GTIN	4059245032693
Razred artikla	37K

Opis

Uporaba:

- Površine zagozde ustvarijo visoke vpenjalne sile.
- Vpenjalnike z zagozdo se lahko uporabi v navojnih vrtinah ali T-utorih.
- Ko se vpenjalni vijak privije, se vpenjalni segmenti pritisnejo ob obdelovance.
- Vzдолžna luknja v dvojni zagozdi omogoča premikanje in izravnavo tolerance. Hod pomika: M8 = ± 0,5 mm; M10 in M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Vpenjalniki z zagozdo so primerni za večkratno vpenjanje.

Material:

Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti, jeklo za poboljšanje, utrjeno, črno.

Tehnični opis

Navoj	M8
Dolžina L	25 mm
Širina B	24 mm
Višina E	2 mm
Višina C	15 mm

Podatkovni list

A maksimalno	33,5 mm
A minimalno	30,5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	15 kN
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol