




Vpenjalnik z zagozdo, široka izvedba narebrena, Navoj M × dolžina L: M12X40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Razred artikla	37K

Opis

Uporaba:

- Površine zagozde ustvarijo visoke vpenjalne sile.
- Vpenjalnike z zagozdo se lahko uporabi v navojnih vrtinah ali T-utorih.
- Ko se vpenjalni vijak privije, se vpenjalni segmenti pritisnejo ob obdelovance.
- Vz dolžna luknja v dvojni zagozdi omogoča premikanje in izravnavo tolerance. Hod pomika: M8 = ± 0,5 mm; M10 in M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Vpenjalniki z zagozdo so primerni za večkratno vpenjanje.

Material:

Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti, jeklo za poboljšanje, utrjeno, črno.

Tehnični opis

Dolžina L	40 mm
Navoj	M12
Višina E	3,5 mm
Širina B	48 mm

Podatkovni list

Višina C	22 mm
A minimalno	44 mm
A maksimalno	49,5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	30 kN
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol