

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260032 16/09 |
| GTIN | 4045197652256 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. |
| Velikost ploščice | 9 mm |
| ISO-oznaka držala | A16Q SCLCR/L09 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 20 mm |
| Srednji premik L_3 | 11 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 14 mm |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | desni |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500