

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	30 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L12
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 9	269028 9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500