

**CCGT 030102, Zvrst: PR1425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260041 PR1425
GTIN	4960664638659
Razred artikla	25E

Opis

CCGT 030102 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MP-CF

Globina reza a_p : 0,03 - 0,2 mmPodajanje f : 0,02 - 0,1 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 180 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 150 m/min**Tehnični opis**

Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MP-CF
Globina reza a_p	0,03 - 0,2 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 150 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min

Podajanje f	0,02 - 0,1 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje