

**DNMG 150604, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje