

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500