

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 8
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	259031 28
Vijak kolenske ročice	259018 7
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020K15
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	35 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500