

LOCTITE**Sredstva za tesnjenje navojev, 50 ml, Tovarniška številka: 572**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083321 572
GTIN	5010266572321
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Počasno strjevanje, za fitinge, pipe in ventile.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Za colsko velikost navoja	3 col
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Za velikost navoja M do	M80

Funkcionalna trdnost po	72 h
Minimalni odlomni moment	7 Nm
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 572
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Trdnost po	12 min
Barva	belá
Dinamična viskoznost	14400 - 28600 mPas
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Primerno za področje uporabe	Priključki
Količina polnjenja	50 ml
Maksimalna velikost reže	0,1 mm
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Primerno za material	kovinski
Oblika	pastozno
Vnetišče	93 °C
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Razred trdnosti	Srednje trdno
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo