

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 110404 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje