

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Velikost ploščice	11 mm
Kolenska ročica	259015 10
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
ISO-oznaka držala	A20Q PDUNR/L11
Vijak kolenske ročice	259018 12
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	19 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Kolenska ročica Tip 10

259015 10

Vijak kolenske ročice Tip 12

259018 12