

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vzmeti	259044 4
Podložna ploščica	259031 7
Srednji premik L_3	18,5 mm
ISO-oznaka držala	A25R PDUNR/L11
Kolenska ročica	259015 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 7	259015 7
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Podložna ploščica Tip 7	259031 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500