

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Ø DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273811 32
GTIN	4045197500052
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273813; 273816; 273818; 273827.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Ø držala D_s: 32 mm

Srednji premik L₃: 18,5 mm

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 263 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnični opis

Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L ₁	38 mm
Srednji premik L ₃	18,5 mm
Celotna dolžina L	263 mm

Ø držala D _s	32 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25