

Garant

Držalo za struženje zakrivljeno – zunanje 90°, desno, Širina držala b: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273805 20
GTIN	4045197499974
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273821; 273823; 273825; 273829.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Dolžina glave L_1 : 20,5 mm

Celotna dolžina L: 135 mm

L_2 : 33 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnični opis

L_2	33 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	20,5 mm
Širina držala b	20 mm

Celotna dolžina L	135 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50